

Conjunto de sujeción axial EAMM-A-L95-190A-G2

Número de artículo: 3659562

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de giro transmisible	192 Nm
Peso del producto	4900 g
Código de interfaz del actuador	L95
Código de interfaz, entrada motor	190A
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS