



electroválvula MFH-5-PK-3

Número de artículo: 4448

FESTO

Con accionamiento auxiliar manual, sin bobina y sin conector.
Bobina y conector se piden por separado.



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	5/2 monoestable
Caudal nominal normal	105 l/min
Presión de funcionamiento	3 ... 8 bar
Construcción	asiento de plato
Diámetro nominal	2,5 mm
Principio de hermetización	blando
Tiempo de conmutación a la desconexión	22 ms
Tiempo de conmutación a la conexión	10 ms
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 40 °C
Peso del producto	270 g
Tipo de fijación	En la placa base en bastidor de montaje con taladro pasante a elegir:
Conexión neumática 1	PK-3
Conexión neumática 2	PK-3
Conexión neumática 3	PK-3
Conexión neumática 4	PK-3
Conexión neumática 5	PK-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa base	Aluminio anodizado
Material de las juntas	NBR
Material de la carcasa	Aluminio anodizado