


conjunto de sujeción axial EAMM-A-V25-40P

Número de artículo: 4491059

★ Gama básica

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|------------------------|
| Longitud nominal | 41 mm |
| Posición de montaje | indistinto |
| Cantidad máxima de giros en función del tiempo | 10.000 1/min |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ... 60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Tipo de protección | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Momento de inercia de la masa | 0,19 kgmm ² |
| Momento de giro transferible | 0,5 Nm |
| Peso del producto | 90 g |
| Código de conexión, actuador | V25 |
| Código de conexión, entrada motor | 40P |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |