



Válvula de pulsador T-5/3-1/4

Número de artículo: 4578

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	5/3 normalmente cerrada
Tipo de accionamiento	Manual
Caudal nominal normal	680 l/min
Conexión neumática de utilización	G1/4
Presión de funcionamiento	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Diámetro nominal	7 mm
Principio de sellado	Blando
Tipo de control	Servopilotado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	1160 g
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 3	G1/4