

Palanca manual VAOH-F10-D12-H9-A

Número de artículo: 4650071

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud	130 mm
Tipo de accionamiento	Manual
Posición de montaje	Cualquiera
Ancho de llave	8 mm
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Peso del producto	145 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la palanca manual	Acero cincado