

Fijación para perfil EAHF-L2-25-P-D1

Número de artículo: 4759753

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Tamaño | 25 |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 0 - sin riesgo de corrosión |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio | No pueden utilizarse metales con más de un 1 % de cobre en masa, zinc o níquel. Excepciones: níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuitos impresos, cables, conectores eléctricos y bobinas |
| Clase de sala limpia | Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1 |
| Peso del producto | 16 g |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la placa | Aleación forjada de aluminio anodizado |