

Brida de empuje DARF-Q12-12

Número de artículo: 4886221

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	12
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Par de apriete máx.	1.4 Nm
Peso del producto	15 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la brida	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de los tornillos	Acero, galvanizado