


palanca manual VAOH-F9-9-H9-A

Número de artículo: 4895982

FESTO

Para el accionamiento mecánico de válvulas de bola VZBF, cerrable.
Festo es el distribuidor de este producto, no el fabricante.



Hoja de datos

Característica	Valor
Largo	190 mm
Tipo de accionamiento	manual
Posición de montaje	indistinto
Ancho de la boca de la llave	9 mm
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Peso del producto	150 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la palanca	Acero inoxidable de aleación fina
Número de material palanca	1.4301