

Palanca manual VAOH-F9-36-H9-A

Número de artículo: 4895988

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud	840 mm
Tipo de accionamiento	Manual
Posición de montaje	Cualquiera
Ancho de llave	36 mm
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Peso del producto	3800 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la palanca manual	Acero inoxidable de alta aleación
Código de material de la palanca manual	1.4301