

fijación por brida

DAMF-Q12-25

Número de artículo: 4965020

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	25
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Par de apriete máximo	4 Nm
Peso del producto	147 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Acero cincado
Material de los tornillos	Acero, galvanizado