


Placa base MHA4-AS-3-1/4

Número de artículo: 525227

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	310 g
Tipo de fijación de la placa base	Con taladro pasante
Tipo de fijación de la válvula	Con rosca interior
Conexión neumática 1/33	G1/4
Conexión neumática 2	Rosca interior G1/4
Conexión neumática 3/11	G1/4
Material de la placa base	Fundición inyectada de cinc