

# Bloque para montaje en batería MHA4-PR2-3-1/4

Número de artículo: 525234

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máx. de posiciones de válvula	2
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	440 g
Tipo de fijación de la placa base	Con taladro pasante Con perfil DIN
Tipo de fijación de la válvula	Con rosca interior
Conexión neumática 1/33	G3/8
Conexión neumática 2	Rosca interior G1/4
Conexión neumática 3/11	G3/8
Material de la placa base	Aleación de forja de aluminio