

# Placa de alimentación de presión VIGP-03-4,0-U


Número de artículo: 525433

Producto sustituido

FESTO

para terminal de válvulas 03 MIDI, para alimentación adicional y silenciador de gran superficie integrado

Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



## Hoja de datos

| Característica  | Valor   |
|---|---|
| Patrón  | 36 mm   |
| Presión de funcionamiento                                 | -0,9 ... 10 bar   |
| Margen de tensión de funcionamiento DC                    | 24 V  |
| Fluido  | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                       |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Peso del producto   | 310 g   |
| Tipo de fijación de la placa base                         | con rosca interior  |
| Tipo de fijación de la válvula                            | con taladro pasante   |
| Conexión neumática 1                                      | G3/8  |
| Conexión neumática 3                                      | G1/2  |
| Conexión neumática 5                                      | G1/2  |