

Tubo de plástico PAN-V0-10X1,25-GE

Número de artículo: 525484

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	12 mm
Diámetro exterior del racor rápido roscado	10 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	56 mm
Diámetro interior	7.5 mm
Radio de flexión mín.	34 mm
Características de los tubos flexibles	con aptitud para cadenas de energía
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar -13.775 psi...43.5 psi
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Nota sobre la presión de funcionamiento	Aceite mineral: máx. 0,3 MPa a máx. 90 °C Agua: máx. 0,3 MPa a máx. 90 °C
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Aceite mineral Agua (líquida, sin hielo)
Control de inflamabilidad del material	UL94 V-0 (revestimiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C...90 °C
Peso del producto según la longitud	0.088 kg/m
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 10 mm
Color	Amarillo
Dureza Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	PA12-P PVC-P