

tubo flexible de material sintético

PAN-V0-8X1-BR-20

Número de artículo: 525487

Producto sustituido

ignífugo

Tipo sustituido. Disponible hasta 2019. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	10 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	45 mm
Diámetro interior	6 mm
Radio máximo de curvatura	24 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 12 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua según declaración del fabricante en www.festo.com Aceite mineral
Control de inflamabilidad del material	UL94 V-0 (revestimiento)
Temperatura ambiente	-30 ... 90 °C
Peso del producto según la longitud	0,065 kg/m
Conexión neumática	para conector tipo clavija con diámetro exterior de 8 mm
Color	marrón
Dureza Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	Poliamida 12 PVC-P