

Acoplamiento EAMC-40-66-11-12

Número de artículo: 525864

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Diámetro de acogida 1 | 11 mm |
| Diámetro de acogida 2 | 12 mm |
| Tamaño | 40 |
| Longitud nominal | 66 mm |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Revoluciones máx. | 6500 1/min |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -25 °C...60 °C |
| Momento de inercia de la masa | 42.3 kgmm ² |
| Momento de giro transmisible | 21 Nm |
| Peso del producto | 139 g |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |