


# ventosa ESV-30-GT

Número de artículo: 526000

FESTO

pieza de desgaste intercambiable fácilmente



## Hoja de datos

| Característica  | Valor  |
|---|--|
| Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa | 3,5 mm   |
| Radio R mínimo de la pieza                                    | 26 mm  |
| Diámetro de la ventosa  | 30 mm  |
| Volumen de la ventosa   | 2,4 cm <sup>3</sup>  |
| Posición de montaje   | indistinto   |
| Construcción  | redondo, forma de campana                                    |
| Forma de la ventosa   | Redondo, profundo  |
| Presión de funcionamiento                                     | -0,95 ... 0 bar  |
| Presión nominal de funcionamiento                             | -0,7 bar   |
| Fluido  | Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformidad PWIS  | VDMA24364-A1-L   |
| Temperatura ambiente  | -10 ... 80 °C  |
| Fuerza de separación con vacío de 70%                         | 36 N   |
| Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento     | 36 N   |
| Fuerza transversal con presión nominal de funcionamiento      | 13 N   |
| Peso del producto   | 4,2 g  |
| Tipo de fijación  | a través de la toma de vacío                                 |
| Color   | Rojo-Marrón  |
| Dureza Shore  | 72 +/- 5   |
| Indicación sobre el material                                  | Conforme con RoHS  |
| Material de la ventosa  | Vulkollan®   |