

Kit de manómetro DPA-63-10-MA-SET

Número de artículo: 526096

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Conforme a la norma	EN 837-1
Magnitud nominal manómetro	40
Forma constructiva	Manómetro de muelle tubular
Tipo de fijación	Con rosca exterior
Presión de funcionamiento	10 bar
Clase de precisión de medición	2,5
Grado de protección	IP43
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Posición de montaje	Cualquiera
Conexión neumática	G1/8
Peso del producto	250 g