

Unidad de filtro y regulador LFR-N1/8-D7-O-5M-MICRO-H

Número de artículo: 526284


Producto sustituido

FESTO

Con placa de conexión roscada, sin manómetro, purga semiautomática del condensado

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2016. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	micro
Serie	D
Posición de montaje	vertical
Grado de filtración	5 µm
Purga del condensado	semiautomático
Cantidad máxima del condensado	3 cm ³
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar
Histéresis máxima de la presión	0,3 bar
Caudal nominal normal	410 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	114 g
Tipo de fijación	con escuadra de montaje a elegir: Montaje del conducto
Conexión neumática 1	NPT1/8-27
Conexión neumática 2	NPT1/8-27
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	Aleación forjable de aluminio
Información sobre el material del vaso del filtro	PC