

# Filtro

## LF-N1/8-D-5M-MICRO-H

Número de artículo: 526302



Producto sustituido

Con placa de conexión roscada, purga semiautomática del condensado

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2016. Producto de alternativa:  
consultar portal de asistencia técnica.

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	micro
Serie	D
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Grado de filtración	5 µm
Purga del condensado	semiautomático
Construcción	Filtro de material sinterizado con separador por centrifugación
Cantidad máxima del condensado	3 cm <sup>3</sup>
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar
Caudal nominal normal	290 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Clase de pureza del aire en la salida	Gases inertes Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	64 g
Tipo de fijación	con accesorios Montaje del conducto a elegir:
Conexión neumática 1	NPT1/8-27
Conexión neumática 2	NPT1/8-27
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del filtro	PE
Información sobre el material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Información sobre el material del vaso del filtro	PC