


# Manómetro MA-27-1,0-M5-MPA

Número de artículo: 526324

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Régimen de indicación	0 MPa...1 MPa
Magnitud nominal manómetro	27
Protección antideflagrante	Tener en cuenta la advertencia en la certificación Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Forma constructiva	Manómetro de muelle tubular
Tipo de fijación	Instalación en la tubería
Medio de funcionamiento	Gases inertes Líquidos neutros
Presión de funcionamiento	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Factor de esfuerzo alternante	0.66
Clase de precisión de medición	5
Grado de protección	IP43
Temperatura del medio	0 °C...60 °C
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Posición de la conexión	Parte trasera, centrada
Conexión neumática	M5
materiales en contacto con el medio	Latón
Material del pivote atornillado	Latón
Material del cuerpo	PA
Material pantalla visual	PS
Color del cuerpo	Negro

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Peso del producto	11 g
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Sin acetileno Sin oxígeno
Escala	Escala sencilla MPa (exterior)