

Cable de motor KMTR-AC-15

Número pieza: 526741

FESTO

Para servomotores MTR-AC-55/70/100



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tipo de protección	IP54
Temperatura ambiente con cableado móvil	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Radio mínimo de curvatura del cable	100 mm
Estructura del cable	4 x 0,25 mm ² + 4 x 1 mm ² apantallados
Longitud del cable	15 m
Información sobre el material de la cubierta del cable	PUR