

Cable de resolver KRES-AC-15

Número pieza: 526745

FESTO

Para servomotores MTR-AC-55/70/100



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tipo de protección	IP54
Temperatura ambiente con cableado móvil	-20 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Radio mínimo de curvatura del cable	100 mm
Estructura del cable	3x(2 x 0,14 mm ²) + 2 x 0,5 mm ² apantallados
Longitud del cable	15 m
Información sobre el material de la cubierta del cable	PUR