


conector SD-SUB-D-ST25

Número de artículo: 527522

FESTO

25 polos, para conexión en distribuidor multipolo MPV-E-E/A-M-12 o CPX-AB-M12-M8-KL.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	con taladro pasante
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	51 g
Conexión eléctrica	25 contactos Conector Sub-D
Margen de tensión de funcionamiento DC	≤ 250 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 250 V
Resistencia a la corriente	5 A
Racor de cables	Pg11
Diámetro máximo admisible del cable	7 ... 12 mm
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PA
Material de las juntas	NBR
Material de los contactos crimp	Aleación de cobre Dorado