

# Unidad de mantenimiento FRC-N1/8-D7-O-5M-MICRO

Número de artículo: 527870


Producto sustituido

FESTO

Con placa de conexión roscada, sin manómetro, purga manual del condensado

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2016. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	micro
Posición de montaje	vertical
Grado de filtración	5 µm
Purga del condensado	giro manual
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar
Margen de regulación de la presión	0,5 ... 7 bar
Caudal nominal normal	140 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	123 g
Tipo de fijación	Montaje del conducto con escuadra de montaje a elegir:
Conexión neumática 1	NPT1/8-27
Conexión neumática 2	NPT1/8-27
Información sobre el material del cuerpo	Aleación forjable de aluminio
Información sobre el material del vaso del filtro	PC