

# unidad de mantenimiento FRC-QS6-D-7-5M-MICRO-H

Número de artículo: 527881



Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

Placa de conexión con conector rápido, con manómetro, purga semiautomática del condensado

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2023. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	micro
Serie	D
Asegurar el accionamiento	Botón giratorio con enclavamiento
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Purga del condensado	semiautomático
Construcción	Filtro regulador con manómetro Lubricador proporcional estándar
Cantidad máxima del condensado	3 cm <sup>3</sup>
Grado de filtración	5 µm
Indicación de la presión	con manómetro
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar
Margen de regulación de la presión	0,5 ... 7 bar
Histéresis máxima de la presión	0,3 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	149 g
Tipo de fijación	Montaje del conducto con accesorios
Conexión neumática 1	QS-6
Conexión neumática 2	QS-6
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio
Material de la funda	PC