

batería de válvulas reguladoras de presión LRB-3/8-D-7-O-K2-MIDI


FESTO

Número de artículo: 528956

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

Con kit de conexión, placa base y escuadras de montaje, bloque con 2, 3, 4 o 5 reguladores de presión, sin manómetro

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Midi
Serie	D
Asegurar el accionamiento	Botón giratorio con enclavamiento
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Válvula reguladora de membrana, de accionamiento directo con alimentación continua de aire comprimido
Función del regulador	Presión inicial con compensación de la presión primaria con escape secundario
Indicación de la presión	Preparado para G1/4
Presión de funcionamiento	1 ... 16 bar
Margen de regulación de la presión	0,5 ... 7 bar
Histéresis máxima de la presión	0,2 bar
Caudal nominal normal	3.800 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	1.950 g
Tipo de fijación	con accesorios
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	G3/8
Material de la placa base	Fundición inyectada de cinc
Material del elemento de mando	PA
Material de las juntas	NBR
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc