


# conector eléctrico tipo zócalo MHAP-PI-D-0.5

Número de artículo: 529116

FESTO

para terminal de válvulas CPA-SC, dos bobinas.



## Hoja de datos

| Característica                                   | Valor                               |
|--|-------------------------------------|
| Tipo de fijación                                 | Clip                                |
| Posición de montaje                              | indistinto                          |
| Peso del producto                                | 5 g                                 |
| Conexión eléctrica                               | Conector tipo zócalo<br>3 contactos |
| Margen de tensión de funcionamiento DC           | $\leq 60$ V                         |
| Resistencia a la corriente                       | 3 A                                 |
| Longitud del cable                               | 0,5 m                               |
| Diámetro del cable                               | 1 mm                                |
| Estructura del cable                             | 3x0,14                              |
| Tipo de protección                               | IP40                                |
| Temperatura ambiente                             | -20 ... 80 °C                       |
| Temperatura ambiente con cableado móvil          | -20 ... 50 °C                       |
| Indicación sobre el material                     | Conforme con RoHS                   |
| Información sobre el material del cuerpo         | PA                                  |
| Información sobre el material del contacto crimp | cobre<br>estañado                   |