


Filtro MS4-LF-1/8-CRM-Z

Número pieza: 529404

FESTO

Filtro de 5 µm, depósito y funda de material plástico, evacuación manual del condensado, flujo de derecha a izquierda



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 4 |
| Serie | MS |
| Posición de montaje | vertical +/- 5° |
| Grado de filtración | 5 µm |
| Evacuación del condensado | giro manual |
| Construcción | Filtro de material sinterizado con separador por centrifugación |
| Cantidad máxima de condensado | 19 ml |
| Funda de protección | funda protectora de material plástico |
| Presión inicial 1 | 0 ... 14 bar |
| Caudal nominal normal | 1.000 l/min |
| Fluido | Aire comprimido |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 |
| Temperatura de almacenamiento | -10 ... 60 °C |
| Clase de pureza del aire en la salida | 3.7.- según DIN ISO 8573-1 |
| Temperatura del medio | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso del producto | 189 g |
| Tipo de fijación | con accesorios a elegir: Montaje del conducto |
| Conexión neumática 1 | G1/8 |
| Conexión neumática 2 | G1/8 |
| Indicación sobre el material | Exento de cobre y PTFE |
| Información sobre el material de las juntas | NBR |
| Información sobre el material del filtro | PE |
| Información sobre el material del cuerpo | Fundición inyectada de aluminio |
| Información sobre el material del depósito del filtro | PC |