


# Cable de motor KMTR-ST-10

Número pieza: 530072

FESTO

Para motores paso a paso.

Tipo armonizado: suministrable hasta 2008



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente con cableado móvil	-20 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Radio mínimo de curvatura del cable	80 mm
Estructura del cable	7 x 0,34 mm <sup>2</sup> apantallados
Longitud del cable	10 m