

Acoplamiento EAMC-65-90-15-24

Número de artículo: 530940

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	15 mm
Diámetro de acogida 2	24 mm
Tamaño	65
Longitud nominal	90 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	4500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	417 kgmm ²
Momento de giro transmisible	80 Nm
Peso del producto	535 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS