



Combinación de unidades de mantenimiento MSB4-1/4:H8N3M2-WP-Z

Número pieza: 531096

FESTO

Compuesto de filtro, válvula reguladora, lubricador, placa para montaje en la pared.

Presión inicial máxima 12 bar, filtro de 40 µm, con manómetro, depósito metálico, evacuación manual del condensado, sentido del flujo de derecha a izquierda



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	4
Serie	MS
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Grado de filtración	40 µm
Evacuación del condensado	giro manual
Construcción	Válvula reguladora de presión, con manómetro Filtro estándar Lubricador estándar de niebla de aceite
Funda de protección	funda protectora metálica
Indicación de la presión	con manómetro
Margen de regulación de la presión	1 ... 12 bar
Presión inicial 1	1,5 ... 14 bar
Caudal nominal normal	800 l/min
Fluido	Aire comprimido filtrado, sin lubricar, grado de filtración de 40 µm Aire comprimido filtrado y lubricado, grado de filtración de 40 µm
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Clase de pureza del aire en la salida	5.7.- según DIN ISO 8573-1
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Tipo de fijación	con accesorios
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4