


Unidad de filtro y regulador MS4N-LFR-1/4-D6-CRV-AS-Z

Número pieza: 531235

FESTO

Presión máx. de salida 7 bar, filtro de 5 µm, con manómetro, botón regulador con cerradura, copa de plástico con funda de plástico, purga completamente automática del condensado, sentido de paso de derecha a izquierda.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	4
Serie	MS
Asegurar el accionamiento	con accesorios, con llave
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Grado de filtración	5 µm
Evacuación del condensado	completamente automático
Construcción	Filtro regulador con manómetro
Cantidad máxima de condensado	19 ml
Función del regulador	Presión inicial con escape secundario con flujo inverso
Funda de protección	funda protectora de material plástico
Indicación de la presión	con manómetro
Margen de regulación de la presión	0,3 ... 7 bar
Presión inicial 1	2 ... 12 bar
Histéresis máxima de la presión	0,25 bar
Caudal nominal normal	1.500 l/min
Fluido	Aire comprimido
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Clase de pureza del aire en la salida	3.7.- según DIN ISO 8573-1
Temperatura del medio	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso del producto	275 g
Tipo de fijación	con accesorios a elegir: Montaje en panel frontal Montaje del conducto
Conexión neumática 1	NPT1/4-18
Conexión neumática 2	NPT1/4-18
Información sobre el material de las juntas	NBR
Información sobre el material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Información sobre el material del depósito del filtro	PC
información sobre material plato de separación	POM