

# anillo de junta OK-1/8

Número de artículo: 531771

FESTO

para hermetizar pernos roscados.



## Hoja de datos

| Característica   | Valor   |
|--|---|
| Basado en la norma   | ISO 16030   |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,095 ... 1 MPa<br>-0,95 ... 10 bar<br>-13,775 ... 145 psi                         |
| Fluido   | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                       |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando  | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                    | 2 - riesgo de corrosión moderado  |
| Conformidad PWIS   | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura ambiente                                       | -10 ... 60 °C   |
| Apriete manual a temperatura ambiente                      | sí  |
| Par de apriete nominal                                     | 3,5 Nm  |
| Tolerancia para el par de apriete nominal                  | ± 20 %  |
| Peso del producto  | 0,12 g  |
| Conexión neumática   | G1/8  |
| Indicación sobre el material                               | Conforme con RoHS   |
| Material de los topes                                      | PA reforzado  |
| Material de las juntas                                     | TPE-U(PU)   |