

Válvula de arranque progresivo MS4N-DL-1/8-Z

Número pieza: 531994

FESTO

neumática, para aumento lento de la presión, sentido del flujo de derecha a izquierda.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Función de escape	Estrangulable
Tipo de accionamiento	neumático
Posición de montaje	indistinto
Accionamiento manual auxiliar	sin
Construcción	Asiento del émbolo
Tipo de reposición	muelle mecánico
Tipo de control	directo
Alimentación del aire de control	externo
Sentido del flujo	no reversible
Función de las válvulas	2/2
Presión de funcionamiento	4 ... 14 bar
Valor B	0,5
Valor C	4,6 l/sbar
Caudal nominal normal	1.000 l/min
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	213 g
Tipo de fijación	con accesorios a elegir: Montaje del conducto
Conexión neumática 1	NPT1/8-27
Conexión neumática 2	NPT1/8-27
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material de las juntas	NBR
Información sobre el material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio