

# Conector FBS-SUB-9-GS-2X4POL-B

Número de artículo: 532220

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	20 mm
Altura	62 mm
Longitud	61 mm
Protocolo	CC-LINK®
Peso del producto	60 g
Interfaz de bus de campo	2x 4 terminales muelle
Nota sobre la interfaz del bus de campo	BUS In - BUS Out enlazados
Diámetro del cable admisible	5 mm...10 mm
Grado de protección	IP65 IP67 Con el producto montado Según IEC 60529
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Humedad relativa del aire	95 % Sin condensación
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Reforzado con PA
Material de las tuercas de unión	Latón
Material de los tornillos	Acero
Material de las juntas	NBR