


Checkbox CHB-C-C

Número pieza: 532271

FESTO

forma compacta



Hoja de datos

Caracter.	Valor
diámetro máximo de las piezas	25 mm
Función de conteo	no
Tipo de protección	IP64
conexión para encoder	según especificación R 485
ancho	60 mm
altura	260 mm
largo	150 mm
longitud máxima de las piezas	En función de la velocidad de la cinta de transporte y de la resolución necesaria
diámetro mínimo de las piezas	0,5 mm
largo mínimo de las piezas	1 mm
salidas	pieza correcta y bien orientada pieza correcta, pero mal orientada pieza equivocada Control del equipo de avance Control de la cinta de transporte / Dispuesto a la operación
entradas	detector de compresión 1
cantidad máxima de orientaciones por memoria de tipos	8
cantidad máxima de memoria de tipos	1
preselección de cantidades	software CheckKon
aseguramiento interno	8 A fusible
limitación electrónica de las salidas a	700 mA
corriente total máxima en conexión al PLC	1 A
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
consumo de corriente en salidas sin carga	750 mA
Fluctuación de tensión permisible	+/- 15 %
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
condiciones del entorno	seco Apnatallamiento de influencias extremas de luz ajena aire del entorno lo más limpio posible
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
resolución cámara	6/100 mm
tiempo de exposición	128 ... 1.024 µs
Interface de diagnóstico	inteface RS232 115 Kbaud Conector tipo zócalo M12x1 4 contactos