


unidad de indicación y control FED-50

Número de artículo: 533531

FESTO

Unidad de indicación y mando con display gráfico LCD, para conexión a sistemas SPS, 4 teclas funcionales



Hoja de datos

Característica	Valor
Profundidad de montaje	53 mm
Alto	109 mm
Largo	149 mm
Intensidad máx. en panel frontal	5 mm
Memoria de usuario	512 kByte
Cantidad de LED de usuario	5
Cantidad de teclas funcionales	4
Cantidad de teclas del sistema	7
Reloj de tiempo real	sí
Listas de sucesos	256
Memoria de mezclas	16 Kilobyte
Alarmas	1.024
Desviación reloj de tiempo real	130 s / mes
Cantidad de LEDs del sistema	4
Display	LCD monocromático con iluminación de fondo
Tipo de display	2 x 20 símbolos LCD con iluminación de fondo
Tamaño de visualización	2 x 20 símbolos
Batería de reserva	3 V / 270 mA litio
Margen de tensión de funcionamiento DC	18 ... 30 V
Resolución del display	120x32 Pixel
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Consumo de corriente a la tensión de funcionamiento nominal	0,25 A
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Humedad relativa del aire	5 - 85 % sin condensación
Tipo de protección	IP65 montaje frontal, IP20 montaje trasero
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Homologación	RCM Mark
Peso del producto	1.000 g
Interfaz AUX	Sub-D 9 contactos Conector tipo zócalo
Interfaz para PC	RS232 Sub-D 15 contactos Conector
Interfaz de programación	9,6 - 38,4 kBd
Interfaz PLC	15 contactos RS232 Conector

Característica	Valor
	Sub-D
Interfaz Ethernet	opcional, 10 MBd
Tipo de fijación	Montaje en panel frontal
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Software de programación	FED Designer 6.06 o superior
Certificación de protección contra explosión fuera de la UE	NEC 500 Class I, Div. 2