

Tubo de material sintético


PUN-E-4x0,6-SI-500

Número pieza: 534170

FESTO

apropiado para racores QS, muy flexible, resistente a hidrólisis y a microbios, no homologado para la producción de alimentos.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2012.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior	4 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	30 mm
Diámetro interior	2,8 mm
Radio máximo de curvatura	8 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura ambiente	-35 ... 50 °C
Peso del producto según la longitud	0,008 kg/m
Color	Plateado
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del tubo flexible	TPE-U(PU)