

Tubo de material sintético

PUN-E-4x0,6-BL-500

Número pieza: 534171

FESTO

apropiado para racores, muy flexible, resistente a hidrólisis y microbios, homologado para la producción de alimentos.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2012.



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|--|---|
| Diámetro exterior | 4 mm |
| Radio de flexión relevante para el caudal | 30 mm |
| Diámetro interior | 2,8 mm |
| Radio máximo de curvatura | 8 mm |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0,95 ... 8 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Homologado para la industria alimentaria | FDA 2002/72/EG |
| Temperatura ambiente | -35 ... 50 °C |
| Peso del producto según la longitud | 0,008 kg/m |
| Color | azul |
| Dureza Shore | D 52 +/-3 |
| Indicación sobre el material | Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS |
| Información sobre el material del tubo flexible | TPE-U(PU) |