

Tubo de material sintético


PUN-E-6x0,8-BL-500

Número pieza: 534173

FESTO

apropiado para racores, muy flexible, resistente a hidrólisis y microbios,
homologado para la producción de alimentos.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2012.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior	6 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	45 mm
Diámetro interior	4,4 mm
Radio máximo de curvatura	15 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]
Homologado para la industria alimentaria	FDA 2002/72/EG
Temperatura ambiente	-35 ... 50 °C
Peso del producto según la longitud	0,018 kg/m
Color	azul
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del tubo flexible	TPE-U(PU)