

Silenciadores

U-M5-50

Número pieza: 534221

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Tamaño del depósito	50
Presión de funcionamiento	0 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Nivel de ruido	70 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Conexión neumática	M5
Información sobre el material del amortiguador	Bronce
Información sobre el material de la chaveta atornillable	latón