



# acumulador de aire comprimido CRVZS-20

Número de artículo: 534845

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Volumen	20 l
Posición de montaje	Purga del condensado hacia abajo
Corresponde a la norma	Hoja de información AD 2000
Presión de funcionamiento Mpa	-0,095 ... 1,6 MPa
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 16 bar -13,78 ... 232 psi
Homologación	TÜV
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre componentes de presión
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Normativa sobre equipos a presión del Reino Unido
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [---] Nitrógeno
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura del medio	-10 ... 100 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 100 °C
Par de apriete máx. de rosca de conexión	130 Nm
Par de apriete máx. de purga del condensado	27 Nm
Peso del producto	10.208 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión de purga del condensado	G3/8
Conexión neumática	G1
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del acumulador de aire comprimido	Acero inoxidable de aleación fina