

Filtro de carbón activo MS4N-LFX-1/4-U-Z

Número pieza: 535787

FESTO

Funda metálica, sentido del flujo de derecha a izquierda.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	4
Serie	MS
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Construcción	Filtro de carbón activo
Funda de protección	integrado en la funda metálica
Presión inicial 1	0 ... 14 bar
Caudal nominal normal	250 l/min
Fluido	Aire comprimido filtrado, sin lubricar, grado de filtración de 0,01 µm
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Clase de pureza del aire en la salida	1.7.1 según DIN ISO 8573-1
Temperatura del medio	5 ... 30 °C
Contenido residual de aceite	0,003 mg/m ³
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	350 g
Tipo de fijación	con accesorios a elegir: Montaje del conducto
Conexión neumática 1	NPT1/4-18
Conexión neumática 2	NPT1/4-18
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del filtro	Carbón activo
Información sobre el material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Información sobre el material del depósito del filtro	Fundición inyectada de aluminio Aleación forjable de aluminio
Información sobre el material del disco	PA