

# Filtro de carbón activo MS4N-LFX-1/8-R-Z

Número pieza: 536716

FESTO

Depósito y funda de material plástico, sentido de flujo de derecha  
izquierda.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	4
Serie	MS
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Construcción	Filtro de carbón activo
Funda de protección	funda protectora de material plástico
Presión inicial 1	0 ... 14 bar
Caudal nominal normal	250 l/min
Fluido	Aire comprimido filtrado, sin lubricar, grado de filtración de 0,01 µm
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Clase de pureza del aire en la salida	1.7.1 según DIN ISO 8573-1
Temperatura del medio	5 ... 30 °C
Contenido residual de aceite	0,003 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	190 g
Tipo de fijación	con accesorios a elegir: Montaje del conducto
Conexión neumática 1	NPT1/8-27
Conexión neumática 2	NPT1/8-27
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del filtro	Carbón activo
Información sobre el material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Información sobre el material del depósito del filtro	PC