

Placa base-SET MS12-AQT

Número de artículo: 537139

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 12 |
| Serie | MS |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -10 °C...60 °C |
| Temperatura del medio | -10 °C...60 °C |
| Peso del producto | 1300 g |
| Conexión neumática 1 | 1 NPT |
| Conexión neumática 2 | 1 NPT |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la placa base | Fundición inyectada de aluminio |
| Material de las juntas | NBR |