

perfil distribuidor VABM-B6-E-G12-10

Número de artículo: 537510

FESTO

para electroválvulas VUVB.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Patrón | 21 mm |
| Cantidad máxima de posiciones para válvulas | 10 |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 |
| Par de apriete máx. para montaje en perfil DIN | 1,5 Nm |
| Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula | 2 Nm |
| Par de apriete máx. para montaje mural | 5 Nm |
| Peso del producto | 1.380 g |
| Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12/14 | G1/8 |
| Conexión neumática 1 | G1/2 |
| Conexión neumática 3 | G1/2 |
| Indicación sobre el material | Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS |
| Información sobre el material del perfil distribuidor | Aleación forjable de aluminio |