


# perfil distribuidor VABM-B6-E-G12-4-M1

Número de artículo: 537618

FESTO

Para electroválvula VUVB con conector multipolo.



## Hoja de datos

| Característica  | Valor                                       |
|---|---|
| Patrón  | 21 mm                                       |
| Cantidad máxima de posiciones para válvulas                 | 4   |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                     | 2   |
| Par de apriete máx. para montaje en perfil DIN              | 1,5 Nm                                      |
| Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula | 2 Nm  |
| Par de apriete máx. para montaje mural                      | 5 Nm  |
| Peso del producto   | 690 g                                       |
| Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12/14                | G1/8  |
| Conexión neumática 1  | G1/2  |
| Conexión neumática 3  | G1/2  |
| Indicación sobre el material                                | Exento de cobre y PTFE<br>Conforme con RoHS |
| Información sobre el material del perfil distribuidor       | Aleación forjable de aluminio               |