

Secador de membrana MS4-LDM-1/4-RD-P2-Z


Número pieza: 537861

FESTO

punto de condensación bajo presión más bajo, con depósito de metal, sentido del flujo de derecha a izquierda.

Tipo armonizado: suministrable hasta 2006

Atención: para conseguir un funcionamiento correcto del aparato, es indispensable la prefiltración del aire de funcionamiento con un filtro micrónico de 0,01µm (contenido residual de partículas < 0,1µm, contenido residual de aceite < 0,1 mg/m³).



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	4
Serie	MS
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Construcción	secador de membrana
Funda de protección	integrado en la funda metálica
Presión inicial 1	3 ... 8,5 bar
Caudal nominal normal	100 l/min
Fluido	Calidad de aire 1:7:- según DIN ISO 8573-1
disminución del punto de condensación bajo presión	13 °C
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 55 °C
Temperatura del medio	5 ... 55 °C
Temperatura ambiente	5 ... 55 °C
Peso del producto	640 g
Tipo de fijación	a elegir: Montaje del conducto con accesorios
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Información sobre el material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Información sobre el material del depósito del filtro	Aleación forjable de aluminio