


placa base VMPA2-FB-AP-2-1-T0

Número de artículo: 538677

FESTO

para terminal de válvulas MPA-S.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---------------------------------|
| Ancho | 43 mm |
| Largo | 107,3 mm |
| Patrón | 21 mm |
| Cantidad máxima de posiciones para válvulas | 2 |
| Presión de funcionamiento Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Presión de funcionamiento | -0,9 ... 10 bar |
| Presión de mando MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Presión de control | 3 ... 8 bar |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 0 - sin riesgo de corrosión |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Peso del producto | 185 g |
| Conexión neumática 2 | G1/8 |
| Conexión neumática 4 | G1/8 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la placa base | Fundición inyectada de aluminio |